



Modbus-kommunikationsenhed

4511

- Kommunikationsenhed til system 4000-/9000-enheder samt udvalgte system 3000-enheder
- Modbus RTU-protokol interface over RS-485
- Overvågning af procesværdien fra det indbyggede display
- Høj 2,5 kV isolation til værtsenheden
- Afskærmet RJ45 Modbus-stik på modulets top



Anvendelse

- Det aftagelige 4511-display fører mulighed for Modbus RTU RS-485 seriel kommunikation til alle nuværende og fremtidige 4000- / 9000-enheder.
- 4511 konverterer en lang række signaler fra flere analoge enheder, som måles af enheder i 4000-serien (som fx. unioig bipolare spændingssignaler, potentiometer, lin. R, RTD og TC), til et signal på Modbus kommunikationslinien.
- Når 4511 monteres på en system 9000-enhed, kan ethvert signal, der kommer fra eller går til Ex-klassificeret område, såsom AI, AO, DI og DO signaler, konverteres til et Modbus-netværk.
- Alle driftsparametre for enheden kan let og hurtigt konfigureres ved hjælp af Modbus-kommunikationen eller ved hjælp af frontdisplaymenuen.
- Det letlæselige display kan bruges til at aflæse processsignalet, simulere udgangssignalet, angive følerfejl og fejl på interne enheder.
- 4511 kan flyttes fra en enhed til en anden. Den individuelle system 4000/9000 enhedskonfiguration af den første enhed kan lagres og downloades til efterfølgende enheder.

Teknisk karakteristik

- 4511 har fuld functionalitet, når det gælder programmering, overvågning af procesværdier og diagnostik.
- Multidrop halv-duplex forbindelse via skærmet RJ45-stik.
- Modbus-parametre, som f.eks. adresse, baudhastighed, stopbit(s), og paritetsbit, er konfigureret fra 4511-displayet, som også lagrer parametre.

Montage / installation / programmering

- Montering i Zone 2 / Div 2.
- 4511 kan flyttes fra en enhed til en anden. Den individuelle system 4000/9000 enhedskonfiguration af den første enhed kan lagres og downloades til efterfølgende enheder.
- Alle konfigurationsdata fra en PR 4000 / 9000-enhed kan overføres til en pc ved hjælp af PR 4590.
- Når 4511 monteres på enheder, der er installeret på hovedet, giver et menupunkt mulighed for at rotere displayet på 4511-enheden 180 grader. Når displayet roteres, vil op/ned-knapperne bytte funktion.

Applikationer



